

**Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3836 160408
GTIN	4067263098751
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Sommaire	261459 HB7310
Code ISO plaquette	VCGT 160404
Application principale	N
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Quantité	30
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3836 160408