



Fluoforet plat (sans collerette) long - Uni, Filetage: M3



Données de commande

N° commande	080757 M3
GTIN	4069515008907
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette).

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 4 mm
Puissance d'entraînement recommandée	0,7 kW
Ø queue	6 mm

Fiche technique

Ø perçage	2,7 mm
Vitesse de rotation recommandée	3000 min ⁻¹
Pour filetage M	M3
Type de produit	fluoforet