

Garant**Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 16T308****Données de commande**

N° commande	GG2849 16T308
GTIN	4067263095781
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Application principale	P
Sommaire	260988 HB7020-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2849 16T308