



Fluoforet plat (sans collerette) long - Uni, Filetage: M12



Données de commande

N° commande	080757 M12
GTIN	4069515008969
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette).

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Ø perçage	10,9 mm
Epaisseur du matériau	0,7 - 4 mm
Puissance d'entraînement recommandée	1,9 kW

Fiche technique

Vitesse de rotation recommandée	2000 min ⁻¹
Pour filetage M	M12
Ø queue	12 mm
Type de produit	fluoforet