


Plaquette VCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 160404

Données de commande

N° commande	GG3837 160404
GTIN	4067263098645
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Sommaire	261458 HU7310
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Code ISO plaquette	VCGT 160404
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Tolérance	G
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3837 160404