

Garant

Plaquette TNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG2957 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Quantité	50
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Sommaire	251434 HB7140-2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2957 160408