

Garant**Plaquette TNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Quantité	30
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	6
Sommaire	251542 HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2959 160404