

Garant**Plaquette VCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3838 110304
GTIN	4067263098706
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	N
Sommaire	261454 HB7310
Classement finition/ébauche	ébauche
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCGT 110304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Quantité	50
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm

Fiche technique

Tolérance	G
Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3838 110304