

Garant**Plaquette VCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3838 160408
GTIN	4067263098768
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Sommaire	261459 HB7310
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Tolérance	M

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3838 160408