

Garant**Plaquette VNMG pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2966 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	251734 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2966 160408