

**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3539 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Sommaire	260765 HB7140-2
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SCMT 120404

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3539 120404