

**Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG2854 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Sommaire	261144 HB7035-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2854 110304