

**Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 160402****Données de commande**

N° commande	GG2854 160402
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	261150 HB7035-2
Application principale	P
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VBMT 160402
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2854 160402