

**Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 110304****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2858 110304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Code ISO plaquette                            | VBMT 110304      |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Avance f                                      | 0,08 - 0,3 mm/tr |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 440 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm          |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 1,75 mm          |
| Nombre de changements/dents                   | 2                |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Sommaire                                      | 261224 HB7010-2  |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm       |
| Application principale                        | P                |
| Quantité                                      | 30               |
| Nuance                                        | HB7010-2         |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | SM                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2858 110304