

Garant**Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2859 160408
GTIN	4067263095897
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Sommaire	261234 HB7020-2
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2859 160408