

Garant**Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2860 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Application principale	P
Sommaire	261234 HB7035-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2860 160408