

**Garant****Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 160408****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2861 160408 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Type d'outils                                 | HM               |
| Avance f                                      | 0,08 - 0,3 mm/tr |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 440 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,55 mm          |
| Application principale                        | P                |
| Code ISO plaquette                            | VBMT 160408      |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 2.5 mm           |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm       |
| Nombre de changements/dents                   | 2                |
| Sommaire                                      | 261234 HB7010-2  |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm           |
| Quantité                                      | 50               |

## Fiche technique

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Nuance             | HB7010-2                |
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | SM                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2861 160408