

Garant**Plaquette VNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2972 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Sommaire	251804 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2972 160408