



## Outil à dresser KOMET® Forme g, Type: B02



### Données de commande

N° commande	240074 B02
GTIN	4047109016453
Classe d'article	24H

### Description

#### Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

#### Type d'outils:

**HSS/Co10** – Pour matériaux difficiles à usiner.

#### Remarque(s):

**Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.**

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 24 mm

Pour alésages à partir de Ø: 5 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 8 mm

### Description technique

Pour alésages à partir de Ø	5 mm
Prof. perçage	24 mm
Type	B02
Longueur totale	60 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

