

Garant**Plaquette VCMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 110304****Données de commande**

N° commande	GG2864 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Application principale	P
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	261366 HB7010-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2864 110304