

**Plaquette WNMG pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 080404****Données de commande**

N° commande	GG2976 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Sommaire	251962 HB7120-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2976 080404