

**Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 110202****Données de commande**

N° commande	GG3545 110202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Application principale	M
Sommaire	260950 HB7140-2
Revêtement	revêtu

Fiche technique

Quantité	50
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3545 110202