

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 16T304****Données de commande**

N° commande	GG3548 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260986 HB7140-2
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Nombre de changements/dents	3
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm

Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3548 16T304