



### Fluoforet plat (sans collerette) - Inox, Filetage: M10



#### Données de commande

N° commande	080754 M10
GTIN	4069515014328
Classe d'article	BAW

#### Description

##### Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.  
Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.

##### Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

##### Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

#### Description technique

Vitesse de rotation recommandée	2100 min <sup>-1</sup>
Ø perçage	9,3 mm
Puissance d'entraînement recommandée	1,7 kW

## Fiche technique

Ø queue	10 mm
Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm
Pour filetage M	M10
Type de produit	fluoforet