

**Pack promotionnel Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet****Données de commande**

N° commande	GG2748 2,5
GTIN	4067263097693
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,08 - 0,16 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 0,7 mm
Sommaire	273735 2,5
Quantité	50
Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Classement finition/ébauche	Finition
Largeur de gorge w	25 mm
Type d'outils	HM
Domaine d'application	Gorges intérieures radiales
Nuance	HB7020
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P

Fiche technique

Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2748 2,5