

Garant**Pack promotionnel RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 pièces****Données de commande**

N° commande	GG2149 UNI
GTIN	4069515046701
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Fraises à copier et surfacer GARANT 212145 - 212160.

Contenu:

50 x 212285 UNI

Remarque(s):

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Description technique

Code ISO plaquette	RDMW 12T3 MOTN
Type	UNI
Type d'outils	Carbure
Sommaire	50 pc.
Nuance	HB7520
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	210 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	240 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2149 UNI