



Pack promotionnel de pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm



Données de commande

N° commande	404103 3
GTIN	
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées. Avec jauge de profondeur plate.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032 par pied à coulisse. 3x pieds à coulisse 412717 réf. 150.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	A1
Norme	ISO 13385
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm

Fiche technique

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Lecture	0,0005 pouce
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Autonomie	env. 3 ans
Lecture commutable	mm / pouce
Nombre de piles incluses	3
Longueur de bec	40 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempeées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels
USP1	Pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 404103 3