

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	269005 8
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525M16
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32,5 mm
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	16 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Sous-plaquette Type 8	269005 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500