

HOLEX®
Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 100, Ø serrage D1: 12 mm

Données de commande

N° commande	300340 12
GTIN	4045197144126
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 3 µm

Ø ext. D: 42 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 12

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø ext. D	42 mm
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50

Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50