

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	25 mm
Sous-plaquette	269005 8
Longueur de tête L ₁	32,5 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2525M16
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500