

WEKEM®**Cartouche de silicone haute température, 310 ml, Couleur: RED**

Données de commande

N° commande	083495 RED
GTIN	4260205360347
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéfier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.

Pour chaudières, appareils de climatisation, sècheurs; idéal également comme joint déformable sur les moteurs, engrenages, etc. **Résistant à l'acétate**, très élastique, résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C.

Utilisation:

Etanchéité des carters moteurs, des carters d'engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d'huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d'échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.

Description technique

Couleur	rouge
Référence fabricant	Pompe silicone HT
Forme	pâteux

Utilisable après	1440 min
Température de traitement	5 - 35 °C
Propriété	Résistants à l'huile
Propriété	résistant aux intempéries
Propriété	élasticité durable
Propriété	résistant aux graisses
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Point d'éclair	100 °C
Température de stockage	5 - 25 °C
Contenance	310 ml
Base chimique	Silicone
Extensibilité	300 %
Maniabilité après	5 min
pour matériau	Céramique
pour matériau	Acier inoxydable
pour matériau	Verre
pour matériau	Aluminium
Dureté suivant Shore A	30
Densité	1,08 g/cm ³
Plage de températures	-60 - 260 °C
Attribut des noms de produit	310 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Kit pistolet à cartouches entièrement gainé,4 pièces Type	083502
Pistolet pneumatique à cartouches	083507
Pistolet à cartouches12:1 Type	083501
Pistolet à cartouches	083500

