



## Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 25 mm, Ø Dmin / largeur de gorge w: 4/1 mm



### Données de commande

N° commande	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Classe d'article	24S

### Description

#### Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Arrosage interne: oui

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Queue Ø d: 4 mm

Profondeur gorge max.  $t_{max}$ : 0,8 mm

Porte-outils adapté 240100: 12/4; 16/4

### Description technique

Queue Ø d	4 mm
Porte-outils adapté 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Largeur de gorge w	1 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	4 mm
a	3,7 mm
Profondeur gorge max. $t_{max}$	0,8 mm
Arrosage interne	oui

Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/tr
Longueur utile	25 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 25 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

## Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/4 mm	240100 16/4
Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/4 mm	240100 12/4