

 KOMET

Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / largeur de gorge w: 6/1mm



Données de commande

N° commande	240154 6/1
GTIN	4047109072022
Classe d'article	24S

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Description technique

Profondeur gorge max. t _{max}	1,8 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	6 mm
Largeur de gorge w	1 mm
Porte-outils adapté 240100	12/8; 16/8
f	2,75 mm
Queue Ø d	8 mm
a	5,7 mm
Arrosage interne	oui
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur utile	15 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	145 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	145 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	130 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	25 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	45 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/8 mm

240100 16/8

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/8 mm

240100 12/8