

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**

Données de commande

N° commande	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Code ISO porte-outils	A40T SVQCR/L16
Déport L ₃	27 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L ₂	39 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500