

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	261366 HB7415
GTIN	4045197671387
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1 mm

Avance f: 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Application principale	S
Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,05 - 1 mm
Avance f	0,1 mm/tr

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage