



## Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm



### Données de commande

N° commande	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_s$ : 25 mm

Code ISO porte-outils: A25S SCLCR/L09

Angle d'attaque  $\kappa$ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 27 mm

Déport  $L_3$ : 13,5 mm

### Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	27 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Vis pour plaquette	269022 3
Code ISO porte-outils	A25S SCLCR/L09
Taille plaquette	9 mm
Déport $L_3$	13,5 mm
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	25 mm
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15