

PARAT®

Système de transport PARASHERPA®, Type: 1



Données de commande

N° commande	692280 1
GTIN	4006793004290
Classe d'article	63X

Description

Exécution:

Colonne de direction en trois parties, en aluminium léger et robuste, avec deux plaques porte-valises pivotant à 360°, permettant d'accéder à tout moment aux valises à outils sans devoir les démonter. La boîte à outils intégrée dans le bas, d'une capacité de 48 litres, est idéale pour ranger les outils. Chaque valise à outils est équipée de deux plateaux porte-outils et de quatre porte-outils et offre une capacité de 35 litres, en plus d'une coque de fond extra-large de 120 mm de haut. L'ouverture de la valise s'effectue sur le côté et le couvercle comporte un plateau-range-documents, deux compartiments pour cartes de visite et deux boucles à stylos. Pour un transport pratique, le PARAMOVER® est équipé de poignées antidérapantes en TPE, avec une surface à picots. Les deux roues légères à roulement à billes de 160 mm de diamètre garantissent un déplacement aisé du PARAMOVER® sur des surfaces irrégulières et offrent une grande capacité de charge.

Description technique

Poids	31 kg
Dim. ext., l	570 mm
Dim. ext., H	1110 mm

Fiche technique

Dim. ext., L	510 mm
Type de produit	Système de transport d'outils