

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm


Données de commande

N° commande	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	E16R SCLCR/L09
Déport L ₃	10 mm
Longueur de tête L ₁	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500