

LOCTITE**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 496**

Données de commande

N° commande	083352 496
GTIN	4100630496160
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux. Idéale pour les **métaux**. Par rapport au produit 401, résistance légèrement supérieure, moins bonne thermorésistance.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Résistance à la traction et au cisaillement	20 - 30 N/mm ²
Maniabilité après	20 - 40 s
Référence fabricant	LOCTITE 496
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Viscosité dynamique	125 mPas

Température de stockage	2 °C
Classe de marchandise dangereuse	9
Forme	liquide
pour matériau	Plastique
pour matériau	Métal
pour matériau	Elastomère
Base chimique	Cyanoacrylate de méthyle
Densité	1,09 g/cm ³
Plage de températures	-40 - 80 °C
Couleur	transparent
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	20 mois
Contenance	20 ml
Ecart maximal	15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées