


Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm

Données de commande

N° commande	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Classe d'article	25U

Description
Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 8 mm

Code ISO porte-outils: A08X SCLCR/L06

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 10 mm

Déport L_3 : 5 mm

Description technique

Déport L_3	5 mm
Code ISO porte-outils	A08X SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Vis pour plaquette	269022 2
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur totale L	120 mm
Hauteur de serrage L_2	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	8 mm
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage Type 2	269022 2
Vis de serrage	269405
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500