



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm



Données de commande

N° commande	260028 12/06
GTIN	4960664541171
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 12 mm

Code ISO porte-outils: A12M SCLCR/L06

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 14 mm

Déport L_3 : 7 mm

Description technique

Code ISO porte-outils	A12M SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Vis pour plaquette	269022 2
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L_3	7 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	12 mm
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage	269405
Vis de serrage Type 2	269022 2
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500