

Garant
Jeu de barres d'alésage, carbure, Gauche

Données de commande

N° commande	260019
GTIN	4045197651945
Classe d'article	29W

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	E08K SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	E10K SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	E12M SCLCR/L06
Hauteur de serrage L ₂	7,6 mm
Hauteur de serrage L ₂	9,6 mm
Hauteur de serrage L ₂	11,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	10 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	14 mm
Déport L ₃	5 mm
Déport L ₃	6 mm
Déport L ₃	8 mm

Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 8/06 mm	260017 8/06
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 10/06 mm	260017 10/06
Barre d'alésage, carbure Ø queue / dim. plaquette 12/06 mm	260017 12/06