

## Garant

### Mandrin à pinces ER Type ADB, SA 40 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 25



#### Données de commande

N° commande	300530 25
GTIN	4045197284761
Classe d'article	31A

#### Description

##### Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

##### GARANT –

- **Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Écrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.**
- **Passage percé.**

##### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 – type A et B.

##### Livraison:

Avec écrou de serrage.

##### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

#### Description technique

Pour pinces ER	25
Longueur de col cote A	160 mm
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	25

Ecrou de rechange HOLEX 309580	25
Plage de serrage	1 - 16 mm
Ø ext. D	42 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	1-16 mm
Support	SA 40 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308941 9
Ecrou de serrage ER Pour ER 40	309580 40
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 5 mm	309447 5
Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER Pour ER 40	309617 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309430 9
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309411 12
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309409 14
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	308962 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308941 7

Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308960 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308941 5
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 15 mm	308946 15
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309430 3,5
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309409 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308941 10
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308946 9
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308960 10
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 11 mm	308946 11
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 16 mm	308959 16
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309409 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308941 11
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	308962 12
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309430 7
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309411 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308941 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308941 4
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308946 6
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40

Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308959 5
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308960 3
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308962 8
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309413 12
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309413 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308941 2
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308960 8
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308962 6
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309411 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308960 7
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 13 mm	308959 13
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308946 8
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309409 6
Ecrou de serrage ERHigh Speed Pour ER 40	309610 40
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3 mm	309447 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308941 13
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308959 7
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308962 3
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 14 mm	308946 14
	309447 4,5

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4,5 mm

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308946 3
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309411 4,5
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309430 10
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm avec joint et gicleurs	309245
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309413 14
Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 25	309610 25
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309411 10
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309413 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308960 13
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3,5 mm	309447 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308960 15
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	308946 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308941 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308960 9
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308962 10
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2-16 mm Avec joint	309244
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308959 10

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309430 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	308962 14
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	308962 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308960 4
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4 mm	309447 4
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309409 16
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309409 12
Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRun ER Pour ER 25	309617 25
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309430 8
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309411 14
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 40	309612 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308941 14
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308962 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308959 6
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 14 mm	308959 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308941 15
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308959 3
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308962 9
Insert dynamométrique pour mini-écrou ER Pour mandrins à pinces ER 25	309745 25

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308960 5
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 9 mm	309447 9
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308959 9
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309409 8
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309409 11
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm	308962 15
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309413 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308960 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309430 4,5
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309409 10
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 15 mm	308959 15
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	309413 11
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	309413 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308941 8
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 12 mm	308959 12
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308946 7
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 25	309612 25
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 6 mm	309447 6
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308946 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308962 4
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309413 4,5
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309413 6
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309409 7
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309240
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	308946 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308960 11
Jeu de 7 pinces de serrage ER, 4 – 16 mm avec joint	309022
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308959 4
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 7 mm	309447 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308962 5
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308960 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308960 2
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 11 mm	308959 11
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309411 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308960 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308941 12
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	308946 13
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 10 mm	309447 10

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309411 16
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308946 5
Ecrou de serrage ER Pour ER 25	309580 25
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309411 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm	308962 13
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 8 mm	309447 8
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309411 11
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308946 4
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308959 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308941 16