

**Garant**
**VC. T 160404, Nuance: HB7020**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 261458 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699831 |
| Classe d'article | 21G           |

## Description

VC. T 160404 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Brise-copeaux                                 | SM                       |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/tr          |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 350 m/min          |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Application principale                        | P                        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Prof. coupe $a_p$           | 0,5 - 2,5 mm            |
| Nuance                      | HB7020                  |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition        |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | VCMT 160404             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Tolérance                   | M                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |