

Garant
Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 20/15 mm

Données de commande

N° commande	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PDJNR/L 2020H15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 41 mm

Longueur totale L: 100 mm

Sous-plaquette: 259031 13

Description technique

Sous-plaquette	259031 13
Taille de queue	20 mm
Levier	259015 5
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..

Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020H15
Ressort	259046 1
Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête L ₁	41 mm
Vis de levier	259018 5
Longueur totale L	100 mm
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 5	259015 5
Sous-plaquette Type 13	259031 13
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Vis de levier Type 5	259018 5
Ressort Type 1	259046 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500