

**Garant**
**VC.T 160408, Nuance: HB7415**


## Données de commande

N° commande	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Classe d'article	21G

## Description

VC.T 160408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 1 mm

Avance f: 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 70 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	TIS
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 1 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 70 m/min
Avance f	0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	S

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage