

Garant**Mandrin à pinces ER Type ADB, SA 40 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

N° commande	300530 32
GTIN	4045197284778
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –

- **Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Écrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min⁻¹) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.**
- **Passage percé.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 – type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

Description technique

Plage de serrage	2 - 20 mm
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	32
Écrou de rechange HOLEX 309580	32

Pour pinces ER	32
Longueur de col cote A	160 mm
Ø ext. D	50 mm
Ø serrage D ₁	2-20 mm
Support	SA 40 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	309418 11
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 9 mm	309001 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	308981 11
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309002 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308981 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309432 10
Jeu de 18 pinces de serrage ER 3–20 mmavec joint et gicleurs	309285
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 13 mm	309001 13
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 8 mm	309448 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	308981 16

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 11 mm	308986 11
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 19 mm	309001 19
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 19 mm	309000 19
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 40	309612 40
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 6 mm	309448 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	309000 4
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309414 6
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 11 mm	309448 11
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 19 mm	309002 19
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309416 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	309001 5
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308986 5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308986 9
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309416 16
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 7 mm	309448 7
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 9 mm	309448 9
Jeu de 18 pinces de serrage ER 3–20 mm avec joint	309284
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309002 14
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 18 mm	309416 18
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309432 7

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	308981 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308981 10
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	309002 3
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 11 mm	309432 11
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 32	309612 32
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 7 mm	309001 7
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 3 mm	309001 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	309000 16
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 20 mm	309001 20
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	309002 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	309000 7
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 14 mm	309448 14
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309416 11
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 18 mm	309002 18
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 8 mm	309001 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 17 mm	308981 17
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	309000 15
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	309000 11
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 18 mm	308986 18
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 17 mm	308986 17
Jeu de 8 pinces de serrage ER, 4–16, 20 mmAvec joint	309026

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	309000 8
Ecrou de serrage ER Pour ER 32	309580 32
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 20 mm	309002 20
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 12 mm	309001 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	309000 5
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 12 mm	309448 12
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309418 4,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309002 6
Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 32	309610 32
Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRun ER Pour ER 40	309617 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 20 mm	309416 20
Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 40	309610 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309418 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309002 8
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 5 mm	309448 5
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309416 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309002 10
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	309418 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	309000 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 17 mm	309000 17
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	309418 16

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 19 mm	308981 19
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308986 10
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	309418 10
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308981 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308986 6
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309418 12
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309416 14
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	309414 16
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	309001 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 17 mm	309002 17
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 16 mm	309001 16
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	309414 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	308981 13
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309414 4,5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308986 8
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm	308986 16
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	309000 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	309000 6

Ecrou de serrage ER Pour ER 40	309580 40
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309418 6
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309414 12
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 15 mm	308986 15
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309414 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309432 8
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309432 4,5
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm	309002 13
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 14 mm	309001 14
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 11 mm	309414 11
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309432 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	308981 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308981 3
Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm	309240
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309418 8
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308986 4
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 19 mm	308986 19
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 15 mm	309001 15

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	309000 14
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 12 mm	308986 12
Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER Pour ER 32	309617 32
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	309001 10
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308981 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	309002 5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm	309002 15
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4 mm	309448 4
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309414 10
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309414 7
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309416 4,5
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm	309418 14
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309432 6
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 12 mm	309432 12
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm	309002 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 18 mm	309000 18
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	309000 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	309000 13
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309416 10
	309448 10

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 10 mm

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308986 7
Jeu de 18 pinces de serrage ER 3–20 mm	309280
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 18 mm	309418 18
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309002 7
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308986 3
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309416 7
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 20 mm	309414 20
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 18 mm	308981 18
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4,5 mm	309448 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308981 5
Jeu de 18 pinces de serrage ER 3–20 mm	309024
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309414 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 14 mm	308986 14
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309002 12
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm	308986 13
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	308981 15
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 11 mm	309001 11
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 18 mm	309414 18

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 20 mm	309000 20
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 18 mm	309001 18
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 20 mm	308986 20
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 17 mm	309001 17
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 20 mm	309418 20
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 12 mm	309416 12
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 4 mm	309001 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308981 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 20 mm	308981 20
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm	309002 11
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	309000 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308981 9
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309416 8
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40