

Garant
Porte-outils à levier eco, court, à droite, Carré / plaquette: 20/11 mm

Données de commande

N° commande	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Légende:

Lubrification optimale des arêtes.

Le positionnement dans la graduation garantit un apport de lubrifiant précis.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PDJNR/L 2020X11

Plaquette adaptée: DN.. 1104..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 33 mm

Longueur totale L: 92 mm

Sous-plaquette: 259031 12

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille plaquette	11 mm

Ressort	259046 2
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Levier	259015 4
Vis de levier	259018 4
Longueur de tête L ₁	33 mm
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020X11
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259031 12
Longueur totale L	92 mm
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Ressort Type 2	259046 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 12	259031 12
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Levier Type 4	259015 4
Vis de levier Type 4	259018 4