



Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 35 mm, Ø Dmin / largeur de gorge w: 6/2 mm



Données de commande

N° commande	240170 6/2
GTIN	4047109072169
Classe d'article	24S

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Arrosage interne: oui

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Queue Ø d: 8 mm

Profondeur gorge max. t_{max} : 1,8 mm

Porte-outils adapté 240100: 12/8; 16/8

Description technique

Queue Ø d	8 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	6 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur gorge max. t_{max}	1,8 mm
a	5,7 mm
f	2,75 mm
Porte-outils adapté 240100	12/8; 16/8
Arrosage interne	oui

Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur utile	35 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 35 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Accessoires

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 12/8 mm

240100 12/8

Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) Ø de queue d / Ø d'alésage d1 16/8 mm

240100 16/8