

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à droite, Carré / plaquette: 20/15mm

Données de commande

N° commande	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2025K15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 46 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 29

Description technique

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Longueur de tête L ₁	46 mm
Bride	259038 7
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2025K15
Sous-plaquette	259031 29

Taille plaquette	15 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage	259351
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette	259271
Sous-plaquette Type 29	259031 29
Bride de serrage	259350
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage Type 6	259038 6
Bride de serrage Type 7	259038 7